


Zásuvka NECV-B2W3L-P-P12

Číslo dílu: 8105013

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Dodatečné funkce	ochranné zapojení
Četnost připojování	50
Výstup kabelu	úhlový
Upozornění k výstupu kabelu	lze přetočit o 180°
Hmotnost výrobku	19.5 g
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec tvaru B, podle průmyslového standardu 11 mm
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	na elektromagnetický ventil s centrálním šroubem M3
Elektrické připojení 2, připojovací technika	šroubová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	20.4 V...27.6 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Rozsah napájecího napětí AC	20.4 V...27.6 V
Jmenovité provozní napětí, AC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Odolnost nárazům napětí	0.8 kV
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Kabelové šroubení	M15x1,5
Průměr kabelu	6 mm...8 mm
Jmenovitý průřez vodičem	1.5 mm²
Stupeň krytí	IP65
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída znečištění	3
Materiál tělesa	PA

Parametr	Hodnota
Barva tělesa	průsvitná
Materiál aretace šroubu	Poniklovaná ocel
Materiál těsnění	HNBR
Materiál nástrčných kontaktů	Pocínovaná mosaz