


Osová sada EAMM-A-D19-38AA

Číslo dílu: 8105863

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
Hmotnost výrobku	121 g
Kód rozhraní ovladače	D19
Kód rozhraní motoru In	38AA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS