


# Osová sada EAMM-A-D60-80PB

Číslo dílu: 8105937

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	21 Nm
Hmotnost výrobku	1041 g
Kód rozhraní ovladače	D60
Kód rozhraní motoru In	80PB 80R
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS