


Osová sada
EAMM-A-D60-90GA
Číslo dílu: 8105944

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	21 Nm
Hmotnost výrobku	1579 g
Kód rozhraní ovladače	D60
Kód rozhraní motoru In	90GA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS