


Osová sada
EAMM-A-P4-28B-40R
Číslo dílu: 8107707

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	0.7 Nm
Hmotnost výrobku	71 g
Kód rozhraní ovladače	P4-28B
Kód rozhraní motoru In	40R
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS