


Osová sada EAMM-A-P5-28B-40RA

Číslo dílu: 8107712

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	1.1 Nm
Hmotnost výrobku	49 g
Kód rozhraní ovladače	P5-28B
Kód rozhraní motoru In	40RA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS