



Deska pro uzavření tlaku (vertikální výstavba) VMPA14-HS

Číslo dílu: 8110429

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	10 mm
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatická vertikální výstavba	uzavření pro 1
Provozní tlak	3 bar...8 bar
Normální jmenovitý průtok, přívod tlaku	103 l/min
Normální jmenovitý průtok odvětrání	213 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	240 g
Způsob upevnění vertikální výstavby	na řadovou připojovací desku na samostatnou připojovací desku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku zesílený PA