

Elektronický modul VMPA-MPM-EMM-P5

Číslo dílu: 8111881

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. počet pozic pro ventily	1
Maximální počet cívek ventilů	1
Ochrana proti přepólování	ano
Dodatečné funkce	pro ventil s pomalým náběhem tlaku
Rozsah provozního napětí, DC, silové napájení	21.6 V...26.4 V
Jmenovitý proud na sepnutí, na každou elektromagnetickou cívku	60 mA do 30 ms
Jmenovitý proud při omezení proudu	22 mA po 30 ms
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ne
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	20 g
Elektrické ovládání	vícepólový konektor
Materiál tělesa	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS