

# Šroubení L s nástrčnou koncovkou NPQE-L-G18F-Q8-P10

Číslo dílu: 8113004

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota  |
|--|--|
| Velikost                               | standard   |
| Jmenovitá světlost                     | 6 mm   |
| Montážní poloha                        | libovoln.  |
| Tvar                                   | tvar L   |
| Velikost balení                        | 10   |
| Konstrukce                             | Princip push-pull  |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz   |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III   |
| Třída čistého prostoru                 | Třída 4 podle ISO 14644-1  |
| Okolní teplota                         | -5 °C...60 °C  |
| Hmotnost výrobku                       | 20.2 g   |
| Způsob upevnění                        | Vnější šestihran na klíč vel. 14                                   |
| Připojení pneumatiky 1                 | vnitřní závit G1/8   |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 8 mm  |
| Barva uvolňovacího kroužku             | modrá  |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS   |
| Materiál tělesa                        | mosaz, poniklováno<br>PBT  |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | POM  |
| Materiál těsnění hadice                | NBR  |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | nerezová ocel  |