

# Spojka Y s nástrčnými koncovkami NPQE-Y-Q3-E-P10

Číslo dílu: 8113155

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | Mini                                                               |
| Jmenovitá světlost                     | 2.2 mm                                                             |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                          |
| Tvar                                   | Tvar Y                                                             |
| Velikost balení                        | 10                                                                 |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                  |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                             |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                                                 |
| Třída čistého prostoru                 | Třída 4 podle ISO 14644-1                                          |
| Okolní teplota                         | -5 °C...60 °C                                                      |
| Hmotnost výrobku                       | 2.3 g                                                              |
| Připojení pneumatiky 1                 | pro hadici s vnějším průměrem Ø 3 mm                               |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 3 mm                                        |
| Barva uvolňovacího kroužku             | modrá                                                              |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                   |
| Materiál tělesa                        | PBT                                                                |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | POM                                                                |
| Materiál těsnění hadice                | NBR                                                                |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | nerezová ocel                                                      |