

Elektrická připojovací deska VAVE-K1-7-5YL1-LR

Číslo dílu: 8115100

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	7
Vlastnosti kabelu	Basic
Ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
Dodatečné funkce	omezení přídržného proudu
Indikace stavu signálu	LED
Rozsah provozního napětí, DC	12 V...26 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Třída znečištění	2
Kategorie přepětí	II
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Montážní poloha	libovoln.
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	11 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	16.5 mm
Hmotnost výrobku	3.3 g
Elektrické připojení	2 piny Rozdělitelné vedení volné konce vodičů
Konstrukce kabelu	2 x 0,08 mm ²
Průměr kabelu	1.1 mm
Délka kabelu	0.5 m
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Způsob upevnění	nasouvací se západkou
Barva tělesa	černá

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA PC
Materiál izolační dutinky	PVC