


Osová sada
EAMM-A-D40-50GA
Číslo dílu: 8117076

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
Hmotnost výrobku	411 g
Kód rozhraní ovladače	D40
Kód rozhraní motoru In	50GA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS