

# Elektromagnetická cívka VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

Číslo dílu: 8118179

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Druh ovládání                             | elektrick.                                                           |
| Montážní poloha                           | libovoln.                                                            |
| Indikace spínací polohy                   | ne                                                                   |
| Interní jištění                           | jištění                                                              |
| Doba sepnutí                              | 100%                                                                 |
| Třída izolace                             | H                                                                    |
| Hodnoty cívek                             | 24 V DC: 3,5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,5 VA                   |
| Přípustné výkyvy napětí                   | -15 % / +10 %                                                        |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR)                                           |
| Ochrana proti výbuchu                     | zóna 1 (BR)<br>zóna 21 (BR)                                          |
| Úřad, který vydal certifikát              | INMETRO DNV 19.0135X                                                 |
| Typ ochrany proti výbuchu plynu           | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb                                               |
| Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu   | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db                                           |
| Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu    | T5, T95 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C<br>T6, T80 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-zóna III                                                   |
| Stupeň krytí                              | IP66                                                                 |
| Hmotnost výrobku                          | 580 g                                                                |
| Elektrické připojení                      | svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5                        |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                     |