

Elektromagnetická cívka VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME

Číslo dílu: 8118254

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	230 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,5 VA 230 V DC: 3,5 W
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (CN) zóna 21 (CN)
Úřad, který vydal certifikát	GYJ23.1169X
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex eb mb IIC T5/T6 Gb
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	T5, T95 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T80 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP66
Hmotnost výrobku	580 g
Elektrické připojení	svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS