

Elektromagnetická cívka VACC-S18-120-K4-7-KS4ME

Číslo dílu: 8118318

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	48 V DC: 12,0 W
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (KR) zóna 21 (KR)
Úřad, který vydal certifikát	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex e mb IIC T4
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tD A21 IP66 T120 °C
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP66
Hmotnost výrobku	580 g
Elektrické připojení	svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS