



Předřadný řídicí ventil **MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS** Číslo dílu: 8118343

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, v klidu uzavř., monostabil.
Druh ovládání	elektrick.
Provozní tlak	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Konstrukce	spínací ventil
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Úřad, který vydal certifikát	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex db IIC T6...T3 Gb
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tb IIIC T85°C Db
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-65 °C ~+40 °C T4 -65 °C ~+55 °C T3
Stupeň krytí	IP66
Pomocné ruční ovládání	s aretací
Směr proudění	není reverzibilní
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	110 V AC: 50/60 Hz, příkon 79,5 VA při spínání, 3,8 VA trvale
Přípustné výkyvy frekvence	+/- 10 %
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Způsob upevnění	CNOMO
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS