

Řídicí systém CMCB-D1-C-S0

Číslo dílu: 8118457

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upozornění k použití	Výrobek je vhodný výhradně pro průmyslové účely. V obytné zóně musejí být případně provedena opatření pro odrušení.
Konstrukce	montážní deska
Úroveň vlastností (PL)	kategorie B, úroveň vlastností b
Rozměry Š x D x V	135 mm x 254 mm x 375 mm
Jištění (zkrat)	interní elektronická pojistka
Max. proudový příkon	1.1 A
Příkon sekundárního elektrického obvodu	5 A
Max. napájení proudem	6 A
Jmenovité provozní napětí, AC	230 V
Druhy sítí	TT TN IT
Frekvence sítě	50 Hz...60 Hz
Třída znečištění	2
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU pro nízká napětí
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	max. 50 % při 40 °C
Ochrana před přímým a nepřímým dotekem	PELV uzemnění všech volně ležících vodivých částí
Stupeň krytí	IP20
Podmínky prostředí	vnitřní prostor
Okolní teplota	5 °C...40 °C
Jmenovitá nadmořská výška použití	1000 m NN
Hmotnost výrobku	4.2 kg
Elektrické připojení	pérová svorka Push-in
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS