

Čelisti chapadla DHAS-GG-B18-16-A1

Číslo dílu: 8119108

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16 mm
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	pro mikrotitrační destičky
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	24.4 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem M3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čelistí chapadla	silně legovaná nerezová ocel
Materiál válcového kolíku	pružinová ocel