

Spojka
EAMD-42-48-19-16X25
Číslo dílu: 8121127

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	19 mm
Průměr upínání 2	16 mm
Velikost	42
Jmenovitá délka	48 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	45 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	17 Nm
Hmotnost výrobku	212 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS