


# Přímočarý portál YXCL-1-B

Číslo dílu: 8122264

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                              | Hodnota                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Potřebná rovinnost upevňovacích ploch | 0.1 mm/m                                                                  |
| Montážní poloha                       | vodorovn.                                                                 |
| Konstrukce                            | Systém lineárních portálů<br>S elektrickými a pneumatickými moduly pohonu |
| Doba sepnutí                          | 100%                                                                      |
| Shoda s LABS                          | VDMA24364-zóna III                                                        |
| Skladovací teplota                    | -20 °C...60 °C                                                            |
| Relativní vlhkost vzduchu             | 0 - 90 %                                                                  |
| Stupeň krytí                          | IP40                                                                      |
| Okolní teplota                        | 5 °C...45 °C                                                              |
| Interval údržby                       | 2500 km                                                                   |
| Upozornění k materiálu                | v souladu s RoHS                                                          |
| Materiál adaptační desky              | hliník, eloxováno                                                         |
| Materiál upevňovacího úhelníku        | hliník<br>silně legovaná ocel, nerezová                                   |
| Materiál energetických řetězů         | PA, zesíleno                                                              |