


Připojovací blok-SET VABS-C12-6-S

Číslo dílu: 8122790

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	13 mm
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Směr připojení boční
Max. počet pozic pro ventily	Možnost provedení podle přání zákazníka
Provozní tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	maximální velikost částic 5 µm
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	3 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnitřním Ø 4 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	PBT