


Připojovací blok-SET VABS-C12-6-S-B3

Číslo dílu: 8122792

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	6 mm
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Směr připojení boční
Max. počet pozic pro ventily	1
Provozní tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	maximální velikost částic 5 µm
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	1.1 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnitřním Ø 2 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Ateriál připojovací lišty	PBT