

Připojovací blok VABM-C12-6M-M5-M3-10

Číslo dílu: 8122794

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	20 mm
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	směr připojení dole
Max. počet pozic pro ventily	10
Provozní tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	maximální velikost částic 5 µm
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	49.5 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení pneumatiky 1	M5
Pneumatické připojení 2	M3
Pneumatické připojení 3	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Aterál připojovací lišty	tvárná slitina hliníku