


Připojovací deska VABS-K2-10S-16-M6-P

Číslo dílu: 8122827

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	10
Jmenovitá světlost	1.6 mm
Fluidní připojení	vnitřní závit M6
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Směr připojení boční
Max. počet pozic pro ventily	1
Směr proudění	není reverzibilní
Provozní médium	kapalná média plynná média
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médiem
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.2 Nm
Max. utahovací moment	0.6 Nm
Hmotnost výrobku	7 g
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění ventilu	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	PEEK