


Ventil VOFC-L-M52-M-FN14-FN

Číslo dílu: 8122930

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Provozní tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Stupeň krytí	IP65
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS