


Osová sada EAMM-A-D50-82AA

Číslo dílu: 8123491

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|------------------|
| Montážní poloha | libovoln. |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovací teplota | -25 °C...60 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Okolní teplota | -10 °C...60 °C |
| Přenositelný krouticí moment | 17 Nm |
| Hmotnost výrobku | 815 g |
| Kód rozhraní ovladače | D50 |
| Kód rozhraní motoru In | 82AA |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |