


# Paralelní sada EAMM-U-60-S38-60P-91

Číslo dílu: 8125092

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	60
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	26.7 kg.mm <sup>2</sup>
Moment při chodu naprázdno	0.07 Nm
Přenositelný krouticí moment	3 Nm
Hmotnost výrobku	1120 g
Kód rozhraní ovladače	S38
Kód rozhraní motoru In	60P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS