

Držák
CAFM-D4-W
Číslo dílu: 8127358

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	216 mm
Výška	97 mm
Délka	345 mm
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	749 g
Způsob upevnění	našroubováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevňovacího úhelníku	ocel, práškově potaženo