

Držák
VMPA14-FTI
Číslo dílu: 8129127

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	14
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	10
Provozní tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...40 °C
Teplota média	-5 °C...60 °C
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	0.1 g
Způsob upevnění	sevřením
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál držáku	POM