

Škrčení-SET VMPA2-FT-NW0.3-1.7

Číslo dílu: 8129130

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce škrčení
Připojení pneumatiky 1	Připojovací deska
Způsob upevnění	sevřením
Normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	3.5 l/min...115 l/min
Provozní tlak	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Velikost	20
Jmenovitá světlost	0.3 mm...1.7 mm
Montážní poloha	libovoln.
Velikost balení	2
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...40 °C
Teplota média	-5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	0.7 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál držáku	POM
Materiál dutého šroubu	Tvárný legovaný hliník,