

Řídicí deska DADG-FM-VDE1G18

Číslo dílu: 8131546

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. utahovací moment	9 Nm
Hmotnost výrobku	227 g
Způsob upevnění	Přímé upevnění přes závít na koncovém víku
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR silně legovaná ocel, nerezová
Materiál tělesa	eloxovaný hliník
Materiál šroubů	mosaz, poniklovaná