


Spojka s vnějšími závitmi NPFC-D-2G18-M-F1A

Číslo dílu: 8133311

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Materiál závitového šroubení	silně legovaná ocel, nerezová
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Hmotnost výrobku	10 g
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS