

**Spojka**  
**EAMC-56-58-20-22**  
Číslo dílu: 8134825

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                |
|------------------------------|------------------------|
| Upínací průměr 1             | 20 mm                  |
| Průměr upínání 2             | 22 mm                  |
| Velikost                     | 56                     |
| Jmenovitá délka              | 58 mm                  |
| Montážní poloha              | libovoln.              |
| Max. otáčky                  | 5500 1/min             |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C         |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %               |
| Okolní teplota               | -25 °C...60 °C         |
| Moment setrvačnosti          | 129 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 60 Nm                  |
| Hmotnost výrobku             | 281 g                  |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS       |