

Indikace polohy SASF-S2-B-V-A20

Číslo dílu: 8140395

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah nastavení úhlu kyvu	0 stupeň...360 stupeň
Dodatečné funkce	nastavitelná aktivační lišta
Rozměry Š x D x V	Ø 65 x 48,5
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	96 g
Způsob upevnění	podle VDI/VDE 3845
Barva tělesa	černá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál distančního prvku	PA
Materiál tělesa	PA PP silně legovaná nerezová ocel
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel