


Připojovací blok VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

Číslo dílu: 8141067

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Napájení řídicím tlakem	vnějš. interní
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65 v namontovaném stavu
Hmotnost výrobku	750 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku 12	G1/4
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Pneumatické připojení 3	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	hliník, ematalizováno
Materiál těsnění	NBR