

Připojovací deska VABP-C13-100HFT1-F90-VDE1E

Číslo dílu: 8141662

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	struktura kanálu 1002
Připojení ventilu odpovídá normě	VDI/VDE 3847-1
Provozní tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:7:-] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Teplota média	-40 °C...80 °C
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Hmotnost výrobku	1365 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Pneumatické připojení	konstrukce pro připojovací desky, Airing
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku, hladce eloxováno (20 µm)
Materiál těsnění	EPDM NBR
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku, hladce eloxováno (20 µm)
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel