


Převodovka EMGA-40-A-G8-40P

Číslo dílu: 8141732

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	40 mm
Velikost příruby motoru	40 mm
Vůle v pootočení	0.35 stupeň
Druh převodovky	úhlová převodovka
Převodový poměr	8:1
Max. otáčky pohonu	18000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	6 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.032 kg.cm ²
Max. hnací moment	10 Nm
Max. stupeň účinnosti	92 %
Tuhost v krutu	0.7 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	500 g
Rozhraní výstupu převodovky	40G
Rozhraní pohon - převodovka	40P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS