


Převodovka EMGA-40-A-G12-40P

Číslo dílu: 8141733

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	40 mm
Velikost příruby motoru	40 mm
Vůle v pootočení	0.41 stupeň
Druh převodovky	úhlová převodovka
Převodový poměr	12:1
Max. otáčky pohonu	18000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	20 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.048 kg.cm ²
Max. hnací moment	32 Nm
Max. stupeň účinnosti	94 %
Tuhost v krutu	0.8 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	600 g
Rozhraní výstupu převodovky	40G
Rozhraní pohon - převodovka	40P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS