


Převodovka EMGA-80-A-G12-80P

Číslo dílu: 8141745

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	80 mm
Velikost příruby motoru	80 mm
Vůle v pootočení	0.25 stupeň
Druh převodovky	úhlová převodovka
Převodový poměr	12:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	120 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	1.379 kg.cm ²
Max. hnací moment	192 Nm
Max. stupeň účinnosti	94 %
Tuhost v krutu	5 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	5000 g
Rozhraní výstupu převodovky	80G
Rozhraní pohon - převodovka	80P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS