


Převodovka EMGA-80-P-G20-SAS-100

Číslo dílu: 8141752

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	80 mm
Velikost příruby motoru	100 mm
Vůle v pootočení	0.15 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	20:1
Max. otáčky pohonu	7000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	120 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.406 kg.cm ²
Max. hnací moment	192 Nm
Max. stupeň účinnosti	96 %
Tuhost v krutu	10.4 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	2800 g
Rozhraní výstupu převodovky	80G
Rozhraní pohon - převodovka	100A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS