


Převodovka EMGA-120-P-G8-SAS-100

Číslo dílu: 8141753

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	120 mm
Velikost příruby motoru	100 mm
Vůle v pootočení	0.12 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	8:1
Max. otáčky pohonu	6500 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	120 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	1.431 kg.cm ²
Max. hnací moment	192 Nm
Max. stupeň účinnosti	97 %
Tuhost v krutu	18 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	6000 g
Rozhraní výstupu převodovky	120G
Rozhraní pohon - převodovka	100A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS