


Převodovka
EMGA-120-P-G12-SAS-100
Číslo dílu: 8141754

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	120 mm
Velikost příruby motoru	100 mm
Vůle v pootočení	0.15 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	12:1
Max. otáčky pohonu	6500 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	260 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	2.224 kg.cm ²
Max. hnací moment	416 Nm
Max. stupeň účinnosti	96 %
Tuhost v krutu	22 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	8000 g
Rozhraní výstupu převodovky	120G
Rozhraní pohon - převodovka	100A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS