


Převodovka
EMGA-40-P-G12-SST-42
Číslo dílu: 8141763

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	40 mm
Velikost příruby motoru	42 mm
Vůle v pootočení	0.31 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	12:1
Max. otáčky pohonu	18000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	20 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.026 kg.cm ²
Max. hnací moment	32 Nm
Max. stupeň účinnosti	96 %
Tuhost v krutu	1 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	450 g
Rozhraní výstupu převodovky	40G
Rozhraní pohon - převodovka	42A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS