


Převodovka EMGA-60-P-G8-SST-57

Číslo dílu: 8141764

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	60 mm
Velikost příruby motoru	57 mm
Vůle v pootočení	0.17 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	8:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	18 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.067 kg.cm ²
Max. hnací moment	29 Nm
Max. stupeň účinnosti	97 %
Tuhost v krutu	2.4 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	900 g
Přípustné axiální zatížení hřídele	500 N
Přípustné radiální zatížení hřídele	400 N
Rozhraní výstupu převodovky	60G
Rozhraní pohon - převodovka	57 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS