


Převodovka
EMGA-60-P-G12-SST-57
Číslo dílu: 8141765

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	60 mm
Velikost příruby motoru	57 mm
Vůle v pootočení	0.17 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	12:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	44 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.118 kg.cm ²
Max. hnací moment	70 Nm
Max. stupeň účinnosti	96 %
Tuhost v krutu	2.8 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	1100 g
Rozhraní výstupu převodovky	60G
Rozhraní pohon - převodovka	57 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS