

Záslepka B-M5-F1A

Číslo dílu: 8142288

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	10
Varianty	Použití kovů s hlavním podílem mědi, zinku nebo niklu je vyloučeno. Výjimkou je nikl v oceli, chemicky poniklovaných površích, plošných spojích, kabelech, elektrických konektorech a cívkách.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Třída čistého prostoru	Třída 6 podle ISO 14644-1
Jmenovitý utahovací moment	1,5 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	-30 %
Hmotnost výrobku	1 g
Způsob upevnění	vnitřní šestihran OK2,5
Připojení pneumatiky 1	vnější závit M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál záslepky	ocel, chemicky poniklováno
Materiál O-kroužku	ušlechtilá ocel NBR