


Spojka s vnějšími závity NPFC-DS-M5-G18-M

Číslo dílu: 8142591

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Materiál závitového šroubení	mosaz, poniklováno
Velikost balení	10
Provozní tlak	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment připojení pneumatiky 1	10.55 Nm
Jmenovitý utahovací moment připojení pneumatiky 2	1.78 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	8.96 g
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PVC