

Redukce
NPFC-RS-G12-G14-MF
Číslo dílu: 8142597

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Materiál závitového šroubení	mosaz, poniklováno
Velikost balení	10
Provozní tlak	-0.95 bar...10 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment připojení pneumatiky 1	47.9 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 20 %
Hmotnost výrobku	32.14 g
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	PVC