

**Redukce**  
**NPFC-RS-G12-G38-MF**  
Číslo dílu: 8142598

**FESTO**



**Technické údaje**

| Parametr                                          | Hodnota                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál závitového šroubení                      | mosaz, poniklováno                            |
| Velikost balení                                   | 10                                            |
| Provozní tlak                                     | -0.95 bar...10 bar                            |
| Provozní médium                                   | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:::-] |
| Třída odolnosti korozi KBK                        | 1 - nízké nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                |
| Okolní teplota                                    | -10 °C...60 °C                                |
| Jmenovitý utahovací moment připojení pneumatiky 1 | 47.9 Nm                                       |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu         | ± 20 %                                        |
| Hmotnost výrobku                                  | 22.84 g                                       |
| Připojení pneumatiky 1                            | G1/2                                          |
| Pneumatické připojení 2                           | G 3/8                                         |
| Upozornění k materiálu                            | v souladu s RoHS                              |
| Materiál těsnění                                  | PVC                                           |