

Nosič štítků
NEAU-LH-4
Číslo dílu: 8143238

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	5,4 mm
Výška	12,1 mm
Délka	23 mm
Způsob upevnění	svorka
Hmotnost výrobku	0.3 g
Velikost balení	100
Okolní teplota	-40 °C...100 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS bez halogenů
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Průměr kabelu	4.2 mm...5.6 mm
Barva	průsvitná